

# EverFlex

## Самораскрывающийся периферический стент с системой доставки Entrust

### Эффективность, которой Вы можете доверять.

Система доставки Entrust обладает низким профилем 5F, при этом совместим с 0,035" проводником, который обеспечивает максимальную поддержку при вмешательствах в условиях сложной анатомии. Длина катетера до 150 см предоставляет свободу выбора сосуда доступа.

Эргономичный дизайн рукоятки позволяет управлять раскрытием стента одной рукой. Система стента EverFlex разработана с ориентацией на гибкость и долговечность.

Это стент второго поколения, показанный для использования в поверхностных бедренных и проксимальных подколенных артериях (ПБА/ППА), общих подвздошных, и/или наружных подвздошных артериях.

Длина катетера			Размер стента		Совместимость		
Код продукта длина катетера 80 см	Код продукта длина катетера 120 см	Код продукта длина катетера 150 см	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Реком. диаметр интродьюсера (F)	Проводник (дюйм)	Реком. диаметр сосуда (мм)
EVX35-05-020-080	EVX35-05-020-120	EVX35-05-020-150	5	20	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-040-080	EVX35-05-040-120	EVX35-05-040-150	5	40	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-060-080	EVX35-05-060-120	EVX35-05-060-150	5	60	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-080-080	EVX35-05-080-120	EVX35-05-080-150	5	80	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-100-080	EVX35-05-100-120	EVX35-05-100-150	5	100	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-120-080	EVX35-05-120-120	EVX35-05-120-150	5	120	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-05-150-080	EVX35-05-150-120	EVX35-05-150-150	5	150	5	0.035	3.5-4.5
EVX35-06-020-080	EVX35-06-020-120	EVX35-06-020-150	6	20	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-040-080	EVX35-06-040-120	EVX35-06-040-150	6	40	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-060-080	EVX35-06-060-120	EVX35-06-060-150	6	60	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-080-080	EVX35-06-080-120	EVX35-06-080-150	6	80	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-100-080	EVX35-06-100-120	EVX35-06-100-150	6	100	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-120-080	EVX35-06-120-120	EVX35-06-120-150	6	120	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-06-150-080	EVX35-06-150-120	EVX35-06-150-150	6	150	5	0.035	4.5-5.5
EVX35-07-020-080	EVX35-07-020-120	EVX35-07-020-150	7	20	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-040-080	EVX35-07-040-120	EVX35-07-040-150	7	40	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-060-080	EVX35-07-060-120	EVX35-07-060-150	7	60	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-080-080	EVX35-07-080-120	EVX35-07-080-150	7	80	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-100-080	EVX35-07-100-120	EVX35-07-100-150	7	100	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-120-080	EVX35-07-120-120	EVX35-07-120-150	7	120	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-07-150-080	EVX35-07-150-120	EVX35-07-150-150	7	150	5	0.035	5.5-6.5
EVX35-08-020-080	EVX35-08-020-120	EVX35-08-020-150	8	20	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-040-080	EVX35-08-040-120	EVX35-08-040-150	8	40	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-060-080	EVX35-08-060-120	EVX35-08-060-150	8	60	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-080-080	EVX35-08-080-120	EVX35-08-080-150	8	80	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-100-080	EVX35-08-100-120	EVX35-08-100-150	8	100	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-120-080	EVX35-08-120-120	EVX35-08-120-150	8	120	5	0.035	6.5-7.5
EVX35-08-150-080	EVX35-08-150-120	EVX35-08-150-150	8	150	5	0.035	6.5-7.5