

# ClosureFast™

Радиочастотная абляция вен (РЧА)

Катетер

УПРАВЛЯЕМОЕ  
ПОСЕГМЕНТНОЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Катетер ClosureFast 3 см имеет более короткий сегмент абляции для **расширения возможностей** лечения различных источников рефлюкса по венам.



## Воспроизводимое воздействие

Катетер ClosureFast использует технологию посегментной абляции, чтобы передать необходимое количество энергии для точного и однородного разогрева до 120°С. Механизм обратной связи с генератором регулирует параметры разогрева внутри вены в режиме реального времени, обеспечивая воспроизводимость и контролируемость процедуры.\*

## Свойства

- Используется та же технология, что и в катетере ClosureFast 7см, но с нагревательным элементом длиной 3 см.
- Идеально подходит для лечения коротких участков вен, не исключая возможности выполнять процедуру на протяженных сегментах.

## НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

Пошаговый обзор процедуры.

Полное описание процедуры см. в инструкции пользователя.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ по каталогу	Описание	Рабочая длина	Нагрев. элемент
CF7-3-60	Катетер 7F ClosureFast 3 см	60 см	3 см
CF7-7-100	Катетер 7F ClosureFast 7 см	100 см	7 см
CF7-7-60	Катетер 7F ClosureFast 7 см	60 см	7 см

Совместим с радиочастотным генератором ClosureRFG™.

\* Неопубликованные данные

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Показания, противопоказания, предупреждения и инструкцию см. в инструкции пользователя, прилагаемой к каждому устройству.

Aortic | Peripheral | **endoVenous**

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10 С

Тел: +7 495 580 7377

Факс: +7 495 580 7378

ClosureFast.ru | varikosa.net

© 2016 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, Medtronic с логотипом и Further, Together являются торговыми знаками компании Medtronic. Все другие знаки являются торговыми знаками Medtronic.

**Medtronic**  
Further, Together