


Shoocin™

Набор интродьюсеров

Стандартные интродьюсеры (Радиальные / Феморальные / Длинные)



- Усовершенствованный материал улучшает изгибаемость и гибкость без зазоров и перегибов.
- Силиконовый гемостатический клапан обеспечивают выдающуюся гемостатическую функцию, гарантируя при этом работоспособность катетера.
- Гладкий заостренный кончик облегчает доступ к артерии, уменьшая травматизацию пациентов.
- Плавный переход от дилататора к интродьюсеру значительно снижает сопротивление проколу, обеспечивая легкое и нетравматичное введение.
- Сведена к минимуму возможность повреждения ткани при вводе, продвижении и извлечении интродьюсера, что обеспечивает более плавный и легкий доступ к сосудам даже в труднодоступных местах.

Состав набора:

Интродьюсер (1) **RS/FS/LS**

Дилататор (1)

Проводник из нержавеющей стали (1) **SS/SJ**; или гидрофильный проводник (1) **HS/HW**; или нитиноловый проводник **NS/NJ**

Игла (1) **IN/IC**

Скальпель (1) **K**

Шприц (1) **S**

Возможность самостоятельно скомпоновать набор:

- Убрать один из компонентов, включая проводник, иглу (**IN**), скальпель (**K**) и шприц (**S**).
- Заменить проводник из нержавеющей стали (прямой **SS/J tip SJ**) на гидрофильный проводник (прямой **HS/135° angled HW**) или нитиноловый проводник (straight **NS/J tip NJ**).
- Заменить обычную иглу (**IN**) на иглу Браунюля (**IC**). Игла Браунюля обязательно идет в комплекте с гидрофильным проводником

Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для получения дополнительной информации

Примеры для заказа:

RSxxxxxx-**SSxx-INxx-K-S**; FSxxxxxx-**HSxx-ICxx-K-S**; RSxxxxxx-**SJxx-INxx-K-S**

Информация для заказа*

Длинные интродьюсеры							
Каталожный номер. (Стальной проводник)	Диаметр интродьюсера	Длина интродьюсера	Диаметр проводника	Длина проводника	Игла	Скальпель	Шприц
LS061638- SJ80-IN18-K-S	6F	16cm	0.038"	80cm	18G	1	1
LS062338- SJ80-IN18-K-S	6F	23cm	0.038"	80cm	18G	1	1
LS071638- SJ80-IN18-K-S	7F	16cm	0.038"	80cm	18G	1	1
LS072338- SJ80-IN18-K-S	7F	23cm	0.038"	80cm	18G	1	1
LS081638- SJ80-IN18-K-S	8F	16cm	0.038"	80cm	18G	1	1
LS082338- SJ80-IN18-K-S	8F	23cm	0.038"	80cm	18G	1	1

Интродьюсеры

Радиальные интродьюсеры							
Каталожный номер. (Стальной проводник)	Диаметр интродьюсера	Длина интродьюсера	Диаметр проводника	Длина проводника	Игла	Скальпель	Шприц
RS040518-SS45-IN20-K-S	4F	5 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS040521-SS45-IN20-K-S	4F	5 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS040525-SS45-IN20-K-S	4F	5 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS040718-SS45-IN20-K-S	4F	7 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS040721-SS45-IN20-K-S	4F	7 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS040725-SS45-IN20-K-S	4F	7 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS050518-SS45-IN20-K-S	5F	5 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS050521-SS45-IN20-K-S	5F	5 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS050525-SS45-IN20-K-S	5F	5 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS050718-SS45-IN20-K-S	5F	7 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS050721-SS45-IN20-K-S	5F	7 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS050725-SS45-IN20-K-S	5F	7 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS060518-SS45-IN20-K-S	6F	5 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS060521-SS45-IN20-K-S	6F	5 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS060525-SS45-IN20-K-S	6F	5 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS060718-SS45-IN20-K-S	6F	7 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS060721-SS45-IN20-K-S	6F	7 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS060725-SS45-IN20-K-S	6F	7 см	0.025"	45 см	20G	1	1
RS041121-SS45-IN20-K-S	4F	11 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS042421-SS70-IN20-K-S	4F	24 см	0.021"	70 см	20G	1	1
RS051121-SS45-IN20-K-S	5F	11 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS052421-SS70-IN20-K-S	5F	24 см	0.021"	70 см	20G	1	1
RS061121-SS45-IN20-K-S	6F	11 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS062421-SS70-IN20-K-S	6F	24 см	0.021"	70 см	20G	1	1
RS070521-SS45-IN20-K-S	7F	5 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS070521-SS70-IN20-K-S	7F	5 см	0.021"	70 см	20G	1	1
RS071121-SS45-IN20-K-S	7F	11 см	0.021"	45 см	20G	1	1
RS072421-SS70-IN20-K-S	7F	24 см	0.021"	70 см	20G	1	1
RS070718-SS45-IN20-K-S	7F	7 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS070718-SS70-IN20-K-S	7F	7 см	0.018"	70 см	20G	1	1
RS071118-SS45-IN20-K-S	7F	11 см	0.018"	45 см	20G	1	1
RS071118-SS70-IN20-K-S	7F	11 см	0.018"	70 см	20G	1	1

Бедренные интродьюсеры							
Каталожный номер. (Стальной проводник)	Диаметр интродьюсера	Длина интродьюсера	Диаметр проводника	Длина проводника	Игла	Скальпель	Шприц
FS040525-SS45-IN20-K-S	4F	5 см	0.025"	45 см	20G	1	1
FS041125-SS45-IN20-K-S	4F	11 см	0.025"	45 см	20G	1	1
FS041135-SJ45-IN18-K-S	4F	11 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS050535-SJ45-IN18-K-S	5F	5 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS050538-SJ45-IN18-K-S	5F	5 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS051135-SJ45-IN18-K-S	5F	11 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS051138-SJ45-IN18-K-S	5F	11 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS060535-SJ45-IN18-K-S	6F	5 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS060538-SJ45-IN18-K-S	6F	5 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS061135-SJ45-IN18-K-S	6F	11 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS061138-SJ45-IN18-K-S	6F	11 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS070535-SJ45-IN18-K-S	7F	5 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS070538-SJ45-IN18-K-S	7F	5 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS071135-SJ45-IN18-K-S	7F	11 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS071138-SJ45-IN18-K-S	7F	11 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS080535-SJ45-IN18-K-S	8F	5 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS080538-SJ45-IN18-K-S	8F	5 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS081135-SJ45-IN18-K-S	8F	11 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS081138-SJ45-IN18-K-S	8F	11 см	0.038"	45 см	18G	1	1
FS090538-SJ45-IN18-K-S	9F	5 см	0.035"	45 см	18G	1	1
FS091138-SJ45-IN18-K-S	9F	11 см	0.038"	45 см	18G	1	1

Оранжевые метки указывают на то, что данные компоненты могут быть изменены (например Радиальный интродьюсер 6F 11 см, стальной прямой проводник диаметром 0.021" и длиной 45 см, игла обычного типа 22G **RS061121-SS45-IN22**)

Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для получения дополнительной информации.